

**Garant**
**VHM konusni priхват, kratki, Cilindrična drška, za Ø rezne glave D: 16mm**

**Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 210569 16     |
| GTIN           | 4045197557872 |
| Razred artikla | 21Z           |

**Opis**
**Izvedba:**

Precizno brušeni prihvat za glave s navojem GARANT TopCut.

**Koncentričnost sustava  $\leq 10 \mu\text{m}$**  preko kombinacije konusne i ravne površine.

Bez stezne površine (za HSC obradu). **Tolerancija = h6.**

**Napomena:**

**Maksimalna dubina glodanja** =  $L_1 + l$ ;  $l$  = vidi dimenzije glava s navojem: br. 210050

– 210410. <br> Ključ za montažu = br. 219987. <br> Nastavak za moment ključ = br.

219986. <br> Kod dugih slobodnih dijelova alata smanjiti podatke.

**Tehnički opis**

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Korisna duljina $L_1$     | 68 mm                      |
| za Ø rezne glave D        | 16 mm                      |
| Ø drške $D_s$ h6          | 20 mm                      |
| Vanjski Ø $d_1$           | 15,8 mm                    |
| preporučeni stezni moment | 15 Nm                      |
| Ukupna duljina            | 120 mm                     |
| Serija                    | TopCut                     |
| Prihvat                   | Cilindrična drška          |
| Unutarnje hlađenje        | da                         |
| Vrsta proizvoda           | Prihvat za vijčano glodalo |

