

Garant**HiPer-Drill tijelo svrdla, 5xD, Ø DC: 27mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	231610 27
GTIN	4045197603104
Razred artikla	21S

Opis**Izvedba:**

- **Izvrсни pomaci i maksimalan učinak zahvaljujući optimalno prilagođenoj geometriji i materijalima.**
- **Točno pozicioniranje uložaka oštrica zahvaljujući prizmatičnom dosjedu pločica i siguran napon zahvaljujući središnjem bušenju.**
- **Visoka točnost rotacije u montiranom stanju. (Za rupe do točnosti IT9)**
- **Potporna drške za optimalnu stabilnost kod uporabe.**

Upotreba:

Za rotacijsku i stacionarnu primjenu. Za rupe do točnosti IT9.

Napomena:

Stezni vijak potrebno je zamijeniti kod svake pete izmjene pločice.

Ostale dimenzije do Ø od 50,99 mm dostupne na upit.

Za optimalnu rotaciju stezati u hidrauličkoj steznoj glavi (npr. br. 302026 vel. 20).
Svrđlo uvijek stegnite što je kraće moguće za postizanje optimalne stabilnosti.

Tehnički opis

Ø drške D _s	32 mm
Ø područja D _c	27 - 27,99 mm
Korisna duljina L ₁	140 mm
Stezni vijak	231999 10IP (3,3 Nm)
Duljina drške L _s	60 mm
Seriya	HiPer-Drill
Broj oštrica Z	2

Ukupna duljina L	240 mm
izvedba	5×D
Drška	ISO 9766
Primjena bušilice	uvjetovano ukošeni izlaz
Primjena bušilice	uvjetovano paketno bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano poprečno bušenje
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 5,0 Nm	211750 5,0
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Torx Plus® pritezni vijak tip 15IP	231999 15IP