

Garant**Pločasto glodalo s vijencem širina ap 4 mm, Ø D: 100mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 218560 100 |
| GTIN | 4045197462404 |
| Razred artikla | 210 |

Opis**Izvedba:**

Pločasto glodalo od specijalnog robusnog čelika za smanjenje vibracija.

Upotreba:

Za glodanje utora i žljebova. Može se koristiti za ravne ili neravne baze utora.

Zamjenski dio:

Br. 219948 (TX9; 2,0 Nm).

Napomena:

GARANT momentni odvijač TQ br. **211750 vel. 2,2** s oštricom br. **674252 vel. IP9**.

Može se nabaviti pločasto glodalo do Ø D = 200 mm.

Tehnički opis

| | |
|---|---------|
| Ukupna duljina L_{ukupno} | 50 mm |
| Vijenac Ø d_1 | 48 mm |
| Ø reza D_c | 100 mm |
| maksimalna dubina reza $a_{p \text{ maks}}$ | 24,2 mm |
| Ø prihvatne rupe | 27 mm |

| | |
|--|----------------------|
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SNHX |
| učinkovit broj oštrica Z_{eff} | 6 |
| Broj izmjenjivih okretnih pločica | 12 |
| Izvedba drške | s rupom |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Izmjena alata | PowerCard |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SN.. 1102 |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219948 (IP9; 2,0 Nm) |
| Vrsta proizvoda | Pločasto glodalo |

Pribor

| | |
|---|------------|
| Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,2 Nm | 211750 2,2 |
| Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 9IP | 674252 9IP |
| Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni | 219948 |