

Yale

Univerzalni cilindar YS, Tlačna sila / hod (t / mm): 10/100



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 086060 10/100 |
| GTIN | 4025092150071 |
| Razred artikla | 08Y |

Opis

Izvedba:

Svi dijelovi za ugradnju i dogradnju odgovaraju **metričnom normativu**, što jako pojednostavljuje radove montaže, servisiranja i nabavu rezervnih dijelova. **Potpuna kompatibilnost** sa svim hidrauličkim sustavima od 700 bara.

Univerzalni cilindri su karakterizirani ekstremno **dobrom bočnom nosivošću tereta**, oni dolaze s povrtanom oprugom i samo jednim priključkom crijeva s brzim spajanjem.

Upotreba:

Za sve tlačne radove, kod kojih se radi o visokoj snazi i malim prostorima. Idealno za primjenu u uređajima i prešama u radionicama zbog serijskog metričkog navoja za pričvršćivanje. **Moguće primijeniti u svim položajima.**

Dio isporuke:

Uključuje priključak za tlak 3/8-NPT. Proizvode se isporučuje spremne za uporabu, što znači da su uključeni spojni tuljac, kaljeni čelični tlačni dio (glava) i pričvrсни navoj **bez** priključnih vodova i adaptera.

Napomena:

Zatvoreni sustavi su prethodno u tvornici montirani, napunjeni i ventilirani.

Hidraulična ručna pumpa vidi br. 086050, hidrauličko crijevo br. 086081, manometar br. 086087.

Tehnički opis

| | |
|--------------------------------|--------|
| Duljina u sklopljenom položaju | 178 mm |
|--------------------------------|--------|

| | |
|------------------------|----------------------|
| Visina hoda | 100 mm |
| Težina | 2,8 kg |
| maksimalna tlačna sila | 100 kN |
| Volumen ulja | 146 ml |
| Vanjski Ø cilindra | 57 mm |
| Vrsta proizvoda | Hidraulički cilindar |

Pribor

| | |
|--|--------------|
| Hidrauličko crijevo HHC s tvorničkom montažom / tvorničkim punjenjem duljina 2 m | 086081 2 |
| Hidraulička ručna pumpa HPS broj stupnjeva / volumen spremnika 2/2 l | 086050 2/2 |
| Hidraulička ručna pumpa HPS broj stupnjeva / volumen spremnika 2/4 l | 086050 2/4 |
| Hidrauličko crijevo HHC s tvorničkom montažom / tvorničkim punjenjem duljina 6 m | 086081 6 |
| Hidrauličko crijevo HHC s tvorničkom montažom / tvorničkim punjenjem duljina 3 m | 086081 3 |
| Hidraulička ručna pumpa HPS broj stupnjeva / volumen spremnika 1/0,7 l | 086050 1/0,7 |
| Hidraulička ručna pumpa HPS broj stupnjeva / volumen spremnika 2/0,7 l | 086050 2/0,7 |
| Hidrauličko crijevo HHC s tvorničkom montažom / tvorničkim punjenjem duljina 1 m | 086081 1 |