

Garant**VHM prihvat, cilindričan dugačak, Cilindrična drška, za Ø rezne glave D:
10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	210562 10
GTIN	4045197558008
Razred artikla	21Z

Opis**Izvedba:**

Precizno brušeni prihvat za glave s navojem GARANT TopCut.

Koncentričnost sustava $\leq 10 \mu\text{m}$ preko kombinacije konusne i ravne površine.

Bez stezne površine (za HSC obradu). **Tolerancija = h6.**

Napomena:

Maksimalna dubina glodanja = $L_1 + l$; l = vidi dimenzije glava s navojem: br. 210050

– 210410.
Ključ za montažu = br. 219987.
Nastavak za moment ključ = br.

219986.
Kod dugih slobodnih dijelova alata smanjiti podatke.

Tehnički opis

Korisna duljina L_1	54 mm
Vanjski Ø d_1	9,8 mm
Ø drške D_5 h6	16 mm
za Ø rezne glave D	10 mm
preporučeni stezni moment	5 Nm
Ukupna duljina	105 mm
Seriya	TopCut
Prihvat	Cilindrična drška
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Prihvat za vijčano glodalo

