

Garant**Pločasto glodalo s vijencem širina ap 4 mm, Ø D: 125mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	218560 125
GTIN	4045197647559
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Pločasto glodalo od specijalnog robusnog čelika za smanjenje vibracija.

Upotreba:

Za glodanje utora i žljebova. Može se koristiti za ravne ili neravne baze utora.

Zamjenski dio:

Br. 219948 (TX9; 2,0 Nm).

Napomena:

GARANT momentni odvijač TQ br. **211750 vel. 2,2** s oštricom br. **674252 vel. IP9**.

Može se nabaviti pločasto glodalo do Ø D = 200 mm.

Tehnički opis

učinkovit broj oštrica Z_{eff}	6
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SNHX
Ø reza D_c	125 mm
Ø prihvatne rupe	40 mm
Vijenac Ø d_1	70 mm

Ukupna duljina L_{ukupno}	50 mm
maksimalna dubina reza $a_{p \text{ maks}}$	23,7 mm
Broj izmjenjivih okretnih pločica	12
Izvedba drške	s rupom
Unutarnje hlađenje	ne
Izmjena alata	PowerCard
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SN.. 1102
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219948 (IP9; 2,0 Nm)
Vrsta proizvoda	Pločasto glodalo

Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,2 Nm	211750 2,2
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 9IP	674252 9IP
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219948