

## Garant

### Cilindrični prihvat, protuvibracijski, Cilindrična drška, za Ø rezne glave D: 16mm



#### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	210551 16
GTIN	4045197658883
Razred artikla	21Z

#### Opis

##### Izvedba:

Precizno brušeni prihvat za glave s navojem GARANT TopCut.

**Koncentričnost sustava  $\leq 10 \mu\text{m}$**  preko kombinacije konusne i ravne površine.

S VHM jezgrom, bez stezne površine.

##### Napomena:

**Maksimalna dubina glodanja** =  $L_1 + l$ ; l = vidi dimenzije glava s navojem: br. 210050

– 210410.<br>Ključ za montažu = br. 219987.<br>Nastavak za moment ključ = br.

219986.<br>Kod dugih slobodnih dijelova alata smanjiti podatke.

#### Tehnički opis

za Ø rezne glave D	16 mm
Ø drške $D_5$ h6	16 mm
Vanjski Ø $d_1$	15,8 mm
Korisna duljina $L_1$	42 mm
preporučeni stezni moment	15 Nm
Ukupna duljina	90 mm
Seriya	TopCut
Prihvat	Cilindrična drška
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Prihvat za vijčano glodalo

