

Garant

Cilindrični prihvatač, protuvibracijski, Cilindrična drška, za Ø rezne glave D: 25mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	210551 25
GTIN	4045197662309
Razred artikla	21Z

Opis

Izvedba:

Precizno brušeni prihvat za glave s navojem GARANT TopCut.

Koncentričnost sustava $\leq 10 \mu\text{m}$ preko kombinacije konusne i ravne površine.

S VHM jezgrom, bez stezne površine.

Napomena:

Maksimalna dubina glodanja = $L_1 + l$; l = vidi dimenzije glava s navojem: br. 210050

– 210410.
 Ključ za montažu = br. 219987.
 Nastavak za moment ključ = br.

219986.
 Kod dugih slobodnih dijelova alata smanjiti podatke.

Tehnički opis

Vanjski Ø d_1	24,8 mm
Ø drške D_5 h6	25 mm
za Ø rezne glave D	25 mm
Korisna duljina L_1	63 mm
preporučeni stezni moment	35 Nm
Ukupna duljina	120 mm
Serija	TopCut
Prihvatač	Cilindrična drška
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Prihvatač za vijčano glodalo

