

Garant

Konusni priхват s unutarnjim hlađenjem, Weldon drška, za Ø rezne glave D: 16mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	210567 16
GTIN	4045197557810
Razred artikla	21Z

Opis

Izvedba:

Precizno brušeni priхват za glave s navojem GARANT TopCut.

Koncentričnost sustava $\leq 10 \mu\text{m}$ preko kombinacije konusne i ravne površine.

Napomena:

Maksimalna dubina glodanja = $L_1 + l$; l = vidi dimenzije glava s navojem: br. 210050

– 210410.
Ključ za montažu = br. 219987.
Nastavak za moment ključ = br.

219986.
Kod dugih slobodnih dijelova alata smanjiti podatke.

Tehnički opis

Korisna duljina L_1	56 mm
Vanjski Ø d_1	15,8 mm
za Ø rezne glave D	16 mm
preporučeni stezni moment	15 Nm
Ukupna duljina	115 mm
Ø drške D_s	25 mm
Serija	TopCut
Priхват	Weldon drška
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Priхват za vijčano glodalo

