

Garant

GARANT Softcut® kutna glodača glava 90° MTC, Cilindrična drška, Ø D / broj pločica Z: 32/3Lmm



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 215565 32/3L |
| GTIN | 4045197409072 |
| Razred artikla | 210 |

Opis

Izvedba:

Precizna glodača glava s nejednakom raspodjelom oštrica za vrlo miran rad, vrhunsku preciznost i visoku učinkovitost. **Nova generacija** visokoučinkovitih glodačkih glava s izmjenjivim reznim pločicama **s geometrijom za smanjenje sile rezanja za MTC primjenu kod obrade u nestabilnim uvjetima ili kod vretena male snage.**

Upotreba:

Za kutno glodanje s velikim dubinama, također u puni materijal. Univerzalna primjena u svim čeličnim materijalima, kao i u čelicima otpornim na koroziju i kiselinu.

Zamjenski dio:

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Napomena:

Prilikom korištenja izmjenjivih reznih pločica debljine preko 2 mm ležište se mora prilagoditi. GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 2,2** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 8IP.**

Tehnički opis

| | |
|--|----------------------|
| Ukupna duljina L_{ukupno} | 210 mm |
| Ø reza D_c | 32 mm |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | AP.. 1335.. |
| Ø drške D_s h6 | 30 mm |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219826 (8IP; 2,2 Nm) |
| Duljina izboja L_1 | 40 mm |

| | |
|--|---------------------|
| Broj oštrica Z | 3 |
| Max duljina uranjanja L za α_{maks} | 26,5 mm |
| Interpolacija $\varnothing D_{maks}$ | 62 mm |
| Interpolacija $\varnothing D_{min}$ | 61 mm |
| Interpolacija a_p | 1,9 mm |
| Kut uranjanja α_{maks} | 0,65 stupanj |
| Serija | Softcut® |
| $\varnothing D_3$ | 29 mm |
| Izvedba drške | Cilindrična drška |
| Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj |
| Primjena glodala | Ramping |
| Primjena glodala | Cirkularna glodala |
| Primjena glodala | Kutno glodanje |
| Podjela oštrica | nejednako |
| Unutarnje hlađenje | da |
| Strategija rezanja | MTC |
| Izmjena alata | PowerCard |
| Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |

Pribor

| | |
|---|------------|
| Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,2 Nm | 211750 2,2 |
| Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP | 674252 8IP |
| Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelni | 219826 |