

## HEDI

### Kolut za namatanje, plastika, tip: 50R



#### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081125 50R
GTIN	4003644013449
Razred artikla	08B

#### Opis

##### Izvedba:

Hedi® označava kvalitetu motalica za kabele „Made in Germany“ i dugi vijek trajanja. Tijelo motalice posebno je dizajnirano za optimalno vođenje kabela. Integrirana sklopka za zaustavljanje rotacije sprječava slučajno okretanje. Sve motalice kabela opremljene su prekidačima za termalno isključivanje. S samozatvarajućim poklopcima. Za **kratkotrajnu** primjenu na otvorenom. Zadovoljava DGUV I 203-005 (prethodno BGI 600).

##### Funkcija:

IP20: Postoji zaštita od prodora stranih tijela s  $\varnothing < 12$  mm, ali treba izbjegavati kontakt, a osim toga nema zaštite od vode.

IP44: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od prodora stranih tijela s  $\varnothing > 1$  mm, ali alate i žice treba držati podalje.

IP-klasa zaštite: IP 44

Nazivna snaga, odrolano: 3500 (16 A) W

Razred kabla: H05RR-F

Struktura kabla: 3G1,5

Materijal kabla: Guma

Duljina kabela: 50 m

Broj utičnica: 3

**Tehnički opis**

Duljina kabela	50 m
Razred kabela	H05RR-F
Mrežni napon	250 V
Nazivna snaga, odrolano	3500 (16 A) W
Struktura kabela	3G1,5
Materijal kabela	Guma
Tip	50R
IP-klasa zaštite	IP 44
Broj utičnica	3
Materijal za kućišta	Plastika
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Dostupan sustav za dijagnostiku	da
Vrsta proizvoda	Motalica za kabele