

**Garant****Cilindrični prihvata s unutarnjim hlađenjem, Weldon drška, za Ø rezne glave D: 25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	210557 25
GTIN	4045197557773
Razred artikla	21Z

**Opis****Izvedba:**

Precizno brušeni prihvata za glave s navojem GARANT TopCut.

**Koncentričnost sustava  $\leq 10 \mu\text{m}$**  preko kombinacije konusne i ravne površine.

**Napomena:**

**Maksimalna dubina glodanja** =  $L_1 + l$ ;  $l$  = vidi dimenzije glava s navojem: br. 210050 – 210410.<br>Ključ za montažu = br. 219987.<br>Nastavak za moment ključ = br. 219986.<br>Kod dugih slobodnih dijelova alata smanjiti podatke.

**Tehnički opis**

Korisna duljina $L_1$	62 mm
za Ø rezne glave D	25 mm
Vanjski Ø $d_1$	24,8 mm
preporučeni stezni moment	35 Nm
Ukupna duljina	120 mm
Ø drške $D_s$	25 mm
Serija	TopCut
Prihvata	Weldon drška
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Prihvata za vijčano glodalo

