

Garant**GARANT Softcut® kutna glodača glava 90° MTC, Weldon drška, Ø D / broj pločica Z: 25/3mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 215560 25/3 |
| GTIN | 4045197408945 |
| Razred artikla | 210 |

Opis**Izvedba:**

Precizna glodača glava s nejednakom podjelom oštrica za vrlo miran rad, vrhunsku preciznost i visoku učinkovitost. **Nova generacija** visokoučinkovitih glodačkih glava s izmjenjivim reznim pločicama **s geometrijom za smanjenje sile rezanja za MTC primjenu** kod obrade u nestabilnim uvjetima ili kod vretena male snage.

Upotreba:

Za kutno glodanje s velikim dubinama, također u puni materijal. Univerzalna primjena u svim čeličnim materijalima, kao i u čelicima otpornim na koroziju i kiselinu.

Zamjenski dio:

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Napomena:

Prilikom korištenja izmjenjivih reznih pločica debljine preko 2 mm ležište se mora prilagoditi. GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 2,2** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 8IP**.

Tehnički opis

| | |
|--|----------------------|
| Ukupna duljina L_{ukupno} | 105 mm |
| Duljina izboja L_1 | 49 mm |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | AP.. 1335.. |
| Ø reza D_c | 25 mm |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219826 (8IP; 2,2 Nm) |
| Ø drške D_s h6 | 25 mm |

| | |
|--|---------------------|
| Broj oštrica Z | 3 |
| Max duljina uranjanja L za α_{maks} | 19,5 mm |
| Interpolacija $\varnothing D_{maks}$ | 48 mm |
| Interpolacija $\varnothing D_{min}$ | 47 mm |
| Interpolacija a_p | 1,9 mm |
| Kut uranjanja α_{maks} | 0,88 stupanj |
| Serija | Softcut® |
| $\varnothing D_3$ | 22 mm |
| Izvedba drške | Weldon drška |
| Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj |
| Primjena glodala | Ramping |
| Primjena glodala | Cirkularna glodala |
| Primjena glodala | Kutno glodanje |
| Podjela oštrica | nejednako |
| Unutarnje hlađenje | da |
| Strategija rezanja | MTC |
| Izmjena alata | PowerCard |
| Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |

Pribor

| | |
|---|------------|
| Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni | 219826 |
| Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,2 Nm | 211750 2,2 |
| Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP | 674252 8IP |