

**HELICOIL® Plus**  
made by BOLLHOFF
**Garnitura za popravak navoja, sadržaj: M5-M12**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	082820 M5-M12
GTIN	4250361202926
Razred artikla	04D

**Opis**
**Izvedba:**

Garnitura za popravak navoja sastoji se od različitih garnitura za popravljanje za metričke ISO-navoje.

Vrlo čvrsti, HeliCoil®plus navojni umetci od **VA čelika velike otpornosti na trošenje, neznatnog trenja navoja** u uskim tolerancijama, **visoke površinske kvalitete te otpornosti na koroziju i toplinu**. Fleksibilni oblik omogućava ravnomjernu raspodjelu sile i naprezanja čime proizvodi **trajne** vijčane spojeve vrhunske kvalitete **za sva radna opterećenja** (statička, dinamička) s **idealnim prijenosom sile**. Jednostavna, brza montaža, nastaje obostrano korisni unutarnji navoj. **230-dijelni:**

(po 20 umetaka 1xD; 1,5xD; 2xD – M5; M6)

(po 10 umetaka 1xD; 1,5xD; 2xD – M8; M10; M12)

**Upotreba:**

Za ekonomičan **popravak oštećenih ili istrošenih navoja** i kao konstrukcijski element za **ojačanje navoja** pri upotrebi materijala s malom čvrstoćom na naprezanja uslijed posmičnih sila (npr. aluminij, legure od aluminij - magnezija).

**Dio isporuke:**

Navojni umetci Helicoil®plus različitih dimenzija i duljina, 5 spiralnih svrdla, 5 ručnih ureznika HSS, 5 ugradbenih vretena, 5 lomača savijenog dijela umetka, 1 plastični kovčeg (D × Š × V) 420 × 340 × 120 mm.

**Napomena:**

Za HSS-E-PM strojne ureznike s TiCN prevlakom vidi br. 133550 i br. 138200.

- **Za prikladan kalibar za navoje br. 486000ff.**
- **Samostezni umetci, druge dimenzije i UNC-/ UNF umeci s navojima isporučivi su na upit.**

---

## Tehnički opis

Broj umetaka duljina navoja 1,5×D	70
Broj umetaka duljina navoja 1×D	70
Broj umetaka duljina navoja 2×D	70
Vrsta proizvoda	Reparatura navoja