

Garant**Pločasto glodalo s vijencem širina ap 5 mm, Ø D: 50mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	218562 50
GTIN	4045197462411
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Pločasto glodalo od specijalnog robusnog čelika za smanjenje vibracija.

Upotreba:

Za glodanje utora i žljebova. Može se koristiti za ravne ili neravne baze utora.

Zamjenski dio:

Br. 219949 (TX9; 2,0 Nm).

Napomena:

GARANT momentni odvijač TQ br. **211750 vel. 2,2** s oštricom br. **674252 vel. IP9**.

Može se nabaviti pločasto glodalo do Ø D = 200 mm.

Tehnički opis

Ø reza D_c	50 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SNHX
učinkovit broj oštrica Z_{eff}	2
maksimalna dubina reza $a_{p,max}$	8,5 mm
Duljina vijenca L_1	15 mm

Vijenac $\varnothing d_1$	32 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	50 mm
\varnothing prihvatne rupe	16 mm
Broj izmjenjivih okretnih pločica	4
Izvedba drške	s rupom
Unutarnje hlađenje	ne
Izmjena alata	PowerCard
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SN.. 1103
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219949 (IP9; 2,0 Nm)
Vrsta proizvoda	Pločasto glodalo

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219949
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 9IP	674252 9IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,2 Nm	211750 2,2