

**Garant****Cilindrični prihvatač, SK 40, za Ø rezne glave D: 10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	210575 10
GTIN	4045197522801
Razred artikla	21Z

**Opis****Izvedba:**

Precizno brušeni prihvat za glave s navojem GARANT TopCut.

**Koncentričnost sustava  $\leq 10 \mu\text{m}$**  preko kombinacije konusne i ravne površine.

**Napomena:**

**Maksimalna dubina glodanja** =  $L_1 + l$ ; l = vidi dimenzije glava s navojem: br. 210050

– 210410.<br>Ključ za montažu = br. 219987.<br>Nastavak za moment ključ = br.

219986.<br>Kod dugih slobodnih dijelova alata smanjiti podatke.

**Tehnički opis**

Korisna duljina $L_1$	21 mm
Duljina izboja A-dimenzija	40 mm
za Ø rezne glave D	10 mm
Vanjski Ø $d_1$	9,8 mm
preporučeni stezni moment	5 Nm
Veličina prihvata	40 mm
Serija	TopCut
Prihvatač	SK 40
Unutarnje hlađenje	da

Vrsta proizvoda

Prihvat za vijčano glodalo