



Produžni kabel s utičnicama, otporan na prskanje vode, IP44



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081165
GTIN	4007123647927
Razred artikla	08B

Opis

Izvedba:

S osvijetljenim sigurnosnim prekidačem i utičnicama zakrenutim za 45°. 3500 W (16 A) nazivna snaga.

Utičnice zaštićene od prskajuće vode sa samozatvaraj. poklopcima i brtvenim prstenima. Plastično kućište, otporno na udarce i na lom s čvrstim lukom za vješanje.

Funkcija:

IP44: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od prodora stranih tijela s $\varnothing > 1$ mm, ali alate i žice treba držati podalje.

Duljina kabela: 2 m

IP-klasa zaštite: IP 44

Tehnički opis

Nazivna snaga, odrolano	3500 W
Prekidač za uključivanje/isključivanje	da
IP-klasa zaštite	IP 44
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Broj utičnica	5
Duljina letvice	520 mm
Struktura kabela	3G1,5
Razred kabela	H07RN-F
Duljina kabela	2 m

Vrsta proizvoda

Letvica s utičnicama