

Garant

**Cilindrični priхват bez unutarnjeg hlađenja, Weldon drška, za Ø rezne glave
D: 12mm**



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	210555 12
GTIN	4045197522641
Razred artikla	21Z

Opis

Izvedba:

Precizno brušeni prihvat za glave s navojem GARANT TopCut.

Koncentričnost sustava $\leq 10 \mu\text{m}$ preko kombinacije konusne i ravne površine.

Napomena:

Maksimalna dubina glodanja = $L_1 + l$; l = vidi dimenzije glava s navojem: br. 210050 – 210410.
 Ključ za montažu = br. 219987.
 Nastavak za moment ključ = br. 219986.
 Kod dugih slobodnih dijelova alata smanjiti podatke.

Tehnički opis

Vanjski Ø d_1	11,8 mm
Korisna duljina L_1	26 mm
za Ø rezne glave D	12 mm
preporučeni stezni moment	10 Nm
Ukupna duljina	80 mm
Ø drške D_s	20 mm
Serija	TopCut
Prihvat	Weldon drška
Vrsta proizvoda	Prihvat za vijčano glodalo

