

Yale

Dizalica strojeva s hvataljkom YAM, nosivost: 15t



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	086046 15
GTIN	4025092338851
Razred artikla	08Y

Opis

Izvedba:

Kompaktna dizalica za strojeve, teret se može podizati krakom za podizanje ili putem same glave dizalice. Visoka stabilnost, poluga pumpe se može zakretati za 270° (osim vel. 2).

Upotreba:

Dizanje, pozicioniranje i ugradnja strojeva ili sličnih tereta, kao i za popravke i montaže.

Tehnički opis

automatski povratni hod opruge	ne
Visina	344 mm
Visina hoda	140 mm
Širina kraka	110 mm
min. visina postavljanja	33 mm
Težina	53 kg
Duljina	321 mm

Duljina kraka	60 mm
širina	258 mm
maksimalna nosivost	15 t
Vrsta proizvoda	Hidraulična dizalica za strojeve