

Garant

**GARANT Softcut® kutna glodača glava 90° MTC, s navojem, Ø D / broj pločica
Z: 20/3mm**



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	215570 20/3
GTIN	4045197409218
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Precizna glodača glava s nejednakom raspodjelom oštrica za vrlo miran rad, vrhunsku preciznost i visoku učinkovitost. **Nova generacija** visokoučinkovitih glodačkih glava s izmjenjivim reznim pločicama **s geometrijom za smanjenje sile rezanja za MTC primjenu kod obrade u nestabilnim uvjetima ili kod vretena male snage.**

Upotreba:

Za kutno glodanje s velikim dubinama, također u puni materijal. Univerzalna primjena u svim čeličnim materijalima, kao i u čelicima otpornim na koroziju i kiselinu.

Zamjenski dio:

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Napomena:

Prilikom korištenja izmjenjivih reznih pločica debljine preko 2 mm ležište se mora prilagoditi. GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 2,2** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 8IP.**

Tehnički opis

Ø D ₁ h6	10,5 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	AP.. 1335..
Ukupna duljina L _{ukupno}	30 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219826 (8IP; 2,2 Nm)

$\varnothing D_2$	17,7 mm
\varnothing reza D_c	20 mm
Prihvatni navoj M	M10
Broj oštrica Z	3
Interpolacija $\varnothing D_{maks}$	38 mm
Interpolacija a_p	1,7 mm
Interpolacija $\varnothing D_{min}$	37 mm
Kut uranjanja α_{maks}	1,19 stupanj
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	14,5 mm
Serija	Softcut®
$\varnothing D_3$	17 mm
Izvedba drške	s navojem
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Ramping
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	MTC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219826
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,2 Nm	211750 2,2