

Garant**GARANT Softcut® kutna glodača glava 90° MTC, s navojem, Ø D / broj pločica
Z: 32/5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215570 32/5
GTIN	4045197409256
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Precizna glodača glava s nejednakom raspodjelom oštrica za vrlo miran rad, vrhunsku preciznost i visoku učinkovitost. **Nova generacija** visokoučinkovitih glodačkih glava s izmjenjivim reznim pločicama **s geometrijom za smanjenje sile rezanja za MTC primjenu kod obrade u nestabilnim uvjetima ili kod vretena male snage.**

Upotreba:

Za kutno glodanje s velikim dubinama, također u puni materijal. Univerzalna primjena u svim čeličnim materijalima, kao i u čelicima otpornim na koroziju i kiselinu.

Zamjenski dio:

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Napomena:

Prilikom korištenja izmjenjivih reznih pločica debljine preko 2 mm ležište se mora prilagoditi. GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 2,2** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 8IP.**

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	AP.. 1335..
Ukupna duljina L_{ukupno}	40 mm
Ø reza D_c	32 mm
Prihvatni navoj M	M16

Ø D ₂	28,7 mm
Ø D ₁ h6	17 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219826 (8IP; 2,2 Nm)
Broj oštrica Z	5
Interpolacija Ø D _{maks}	62 mm
Interpolacija a _p	1,9 mm
Interpolacija Ø D _{min}	61 mm
Kut uranjanja α _{maks}	0,65 stupanj
Max duljina uranjanja L za α _{maks}	26,5 mm
Serija	Softcut®
Ø D ₃	29 mm
Izvedba drške	s navojem
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Ramping
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	MTC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,2 Nm	211750 2,2
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219826
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP