

Garant**HiPer-Drill izmjenjiva rezna pločica m7, HB7530, Ø D: 13,4mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	231640 13,4
GTIN	4045197659323
Razred artikla	21M

Opis**Izvedba:**

Prizmatično brušena izmjenjiva glava za precizno pozicioniranje i čvrst dosjed.
Koncentričnost u montiranom stanju $\leq 20 \mu\text{m}$. Za rupe do točnosti IT9.

Napomena:

Navedeni parametri obrade vrijede za osnovni element 5xD.
Napravite pilot rupe isključivo s reznim umetkom iste vrste.

Tehnički opis

Posmak f u čeliku $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,2 mm/okr
Ø D	13,4 mm
Za veličinu tijela svrdla	13 mm
Serijski naziv	HiPer-Drill
Broj zamjena/oštrica	1
Kut vrha	135 stupanj

Vrsta	HB7530
Rezni materijal	HM
Polustandardno	da
Broj oštrica Z	2
Vrsta proizvoda	Rezni umetak za bušenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	130 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	110 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	100 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	90 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	75 m/min	P
TOOLOX 33	prikladno	40 m/min	H
TOOLOX 44	prikladno	35 m/min	H
HARDOX 500 < 1600 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	30 m/min	H
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	80 m/min	K
mokro maksimalno	prikladno		

Pribor

Torx Plus® pritezni vijak tip 7IP	231999 7IP
-----------------------------------	------------