

## Produžni kablovi, 250 V, tip: 15B



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081182 15B
GTIN	4003644002290
Razred artikla	08B

### Opis

#### Izvedba:

**Odobreno za upotrebu na otvorenom i u vlažnim prostorima (IP44).** Za grubu primjenu, otporan na ulje i kiselinu, s glatkom površinom koja se ne troši.

**Vrlo fleksibilan PU oklopljeni kabel H07BQ-F 3G1,5.**

#### Funkcija:

IP44: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od prodora stranih tijela s  $\varnothing > 1$  mm, ali alate i žice treba držati podalje.

### Tehnički opis

Struktura kabla	3G1,5
Materijal kabla	Oklopljeni kabel
Tip	15B
Razred kabla	H07BQ-F
Duljina kabla	15 m
IP-klasa zaštite	IP 44
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta utikača, ulaz	F
Atribut imena proizvoda	250 V

Mrežni napon	250 V
Vrsta proizvoda	Produžni kabel

---

## Pribor

Sustav vješanja kabela CableFix tip L	081191 L
Sustav vješanja kabela CableFix tip S	081191 S
Sustav vješanja kabela CableFix tip XL	081191 XL