

**Garant**

**GARANT Softcut® kutna glodača glava 90° MTC, s provrtom, Ø D / broj pločica  
Z: 40/4mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215575 40/4
GTIN	4045197409348
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Precizna glodača glava s nejednakom raspodjelom oštrica za vrlo miran rad, vrhunsku preciznost i visoku učinkovitost. **Nova generacija** visokoučinkovitih glodačkih glava s izmjenjivim reznim pločicama **s geometrijom za smanjenje sile rezanja za MTC primjenu kod obrade u nestabilnim uvjetima ili kod vretena male snage.**

**Upotreba:**

Za kutno glodanje s velikim dubinama, također u puni materijal. Univerzalna primjena u svim čeličnim materijalima, kao i u čelicima otpornim na koroziju i kiselinu.

**Zamjenski dio:**

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219826 (8IP; 2,2 Nm).

**Napomena:**

Prilikom korištenja izmjenjivih reznih pločica debljine preko 2 mm ležište se mora prilagoditi. GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 2,2** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 8IP.**

**Tehnički opis**

Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$	40 mm
Ø prihvatne rupe	16 mm

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	AP.. 1335..
Ø reza $D_c$	40 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219826 (8IP; 2,2 Nm)
Broj oštrica Z	4
Kut uranjanja $\alpha_{maks}$	0,5 stupanj
Interpolacija $a_p$	1,8 mm
Max duljina uranjanja L za $\alpha_{maks}$	34,5 mm
Interpolacija Ø $D_{min}$	77 mm
Interpolacija Ø $D_{maks}$	78 mm
Serija	Softcut®
Ø $D_3$	37 mm
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice $\kappa$	90 stupanj
Primjena glodala	Ramping
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Kutno glodanje
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	MTC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

## Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,2 Nm	211750 2,2
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219826
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP