

Garant

**GARANT Softcut® kutna glodača glava 90° MTC, s provrtom, Ø D / broj pločica
Z: 63/9mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215575 63/9
GTIN	4045197409393
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Precizna glodača glava s nejednakom raspodjelom oštrica za vrlo miran rad, vrhunsku preciznost i visoku učinkovitost. **Nova generacija** visokoučinkovitih glodačkih glava s izmjenjivim reznim pločicama **s geometrijom za smanjenje sile rezanja za MTC primjenu kod obrade u nestabilnim uvjetima ili kod vretena male snage.**

Upotreba:

Za kutno glodanje s velikim dubinama, također u puni materijal. Univerzalna primjena u svim čeličnim materijalima, kao i u čelicima otpornim na koroziju i kiselinu.

Zamjenski dio:

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Napomena:

Prilikom korištenja izmjenjivih reznih pločica debljine preko 2 mm ležište se mora prilagoditi. GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 2,2** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 8IP.**

Tehnički opis

Ukupna duljina L_{ukupno}	50 mm
-----------------------------	-------

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	AP.. 1335..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219826 (8IP; 2,2 Nm)
Ø reza D_c	63 mm
Ø prihvatne rupe	27 mm
Broj oštrica Z	9
Kut uranjanja α_{maks}	0,3 stupanj
Interpolacija a_p	1,7 mm
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	57,5 mm
Interpolacija Ø D_{min}	123 mm
Interpolacija Ø D_{maks}	124 mm
Seriya	Softcut®
Ø D_3	60 mm
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Ramping
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Kutno glodanje
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	MTC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219826
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,2 Nm	211750 2,2
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP

