

# Yale

## Hidraulički podizač JH, nosivost: 2t



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	086045 2
GTIN	4025092162722
Razred artikla	08Y

### Opis

#### Izvedba:

Robusna konstrukcija s velikim postoljem za stabilnost, s graničnikom tlaka. Lakohodna poluga pumpe s upravljanjem ventila. Glava narovašena, moguće izbušiti glavu te izraditi navoj. **Nije moguće koristiti u vodoravnom položaju.**

### Tehnički opis

maksimalna nosivost	2 t
Visina hoda	115 mm
najmanja visina ugradnje	181 mm
Vrsta proizvoda	Ručna dizalica / dizalica strojeva