



HELI3MILL kutna glodača glava, Cilindrična drška, \emptyset DC / broj oštrica Z: 25/3mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	226480 25/3
GTIN	7291075313901
Razred artikla	19D

Opis

Izvedba:

Pouzdan sustav za glodanje kutova za širok raspon primjena. Izvedbe u dvije veličine sustava s duljinom oštrice od 10 i 15 mm. Optimalno poduprte trigonske izmjenjive rezne pločice jamče prava ramena od 90°. Najprikladnije za radnje kružnog glodanja i uranjanja.

Zamjenski dio:

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice br. **229695 1** (TX10; 3,2 Nm).

Tehnički opis

Duljina izboja L_1	25 mm
Interpolacija $\emptyset D_{\min}$	46,4 mm
Broj oštrica Z	3
\emptyset reza D_c	25 mm
\emptyset drške D_s h6	25 mm
Serija	HELI3MILL
$\emptyset D_3$	21 mm
Max duljina uranjanja L za α_{\max}	159,9 mm
Interpolacija $\emptyset D_{\max}$	49 mm
Interpolacija a_p	3,4 mm

Ukupna duljina L_{ukupno}	120 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TP..1003..
Kut uranjanja α_{maks}	2,9 stupanj
Oznaka proizvođača	HM390 ETP D25-3-C25-10
Izvedba drške	Cilindrična drška
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Uranjanje
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 5-dijelna Tip 1	229695 1
--	----------