

**Glodalice DOVEIQMILL, s provrtom, Ø DC / broj oštrica Z: 125/9mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	222500 125/9
GTIN	7291075311433
Razred artikla	19D

**Opis****Izvedba:**

Izuzetno stabilan sustav čeonog glodanja. Izmjenjive rezne pločice fiksirane su u ležištu pločice poput lastinog repa pomoću vijčanog stezanja i dodatne fiksacije. Pozitivan aksijalni položaj ugradnje pločica rezultira vrlo mekim rezom i time jamči najbolju kvalitetu površine. Maksimalna **produktivnost** s izmjenjivim reznim pločicama s 8 oštrica.

**Zamjenski dio:**

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice br. **229695 4** (IP15; 4,8 Nm).

**Tehnički opis**

Ø prihvatne rupe	40 mm
Ø reza $D_c$	125 mm
Serijski naziv	DOVEIQMILL
Broj oštrica Z	9
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SYHU0704..
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	63 mm

maksimalna dubina reza $a_{p,max}$	4,6 mm
maksimalni vanjski $\varnothing D_{maks}$	134,4 mm
Oznaka proizvođača	IQ845 FSY D125-09-40-R07
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice $\kappa$	50 stupanj
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Planske glodače glave

---

**Pribor**

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice5-dijelna Tip 4	229695 4
---	----------