



## HELI3MILL kutna glodača glava, s provrtom, Ø DC / broj oštrica Z: 125/7mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	226490 125/7
GTIN	7291075313123
Razred artikla	19D

### Opis

#### Izvedba:

Pouzdan sustav za glodanje kutova za širok raspon primjena. Izvedbe u dvije veličine sustava s duljinom oštrice od 10 i 15 mm. Optimalno poduprte trigonske izmjenjive rezne pločice jamče prava ramena od 90°. Najprikladnije za radnje kružnog glodanja i uranjanja.

#### Zamjenski dio:

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice br. **229696 2** (IP20; 9,0 Nm).

### Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TD..1505..
Max duljina uranjanja L za $\alpha_{maks}$	1501,11 mm
Ø D <sub>3</sub>	120,6 mm
Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub>	63 mm
Interpolacija Ø D <sub>maks</sub>	249 mm
Broj oštrica Z	7
Interpolacija a <sub>p</sub>	3,3 mm

Seriya	HELI3MILL
Interpolacija $\varnothing D_{\min}$	245 mm
$\varnothing$ prihvatne rupe	40 mm
Kut uranjanja $\alpha_{\max}$	0,5 stupanj
$\varnothing$ reza $D_c$	125 mm
Oznaka proizvođača	HM390 FTD D125-7-40-15
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice $\kappa$	90 stupanj
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Ukopavanje
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

---

## Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelna Tip 2

229696 2