

**HELI3MILL kutna glodača glava, s provrtom, Ø DC / broj oštrica Z: 125/9mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	226490 125/9
GTIN	7291075313130
Razred artikla	19D

Opis**Izvedba:**

Pouzdan sustav za glodanje kutova za širok raspon primjena. Izvedbe u dvije veličine sustava s duljinom oštrice od 10 i 15 mm. Optimalno poduprte trigonske izmjenjive rezne pločice jamče prava ramena od 90°. Najprikladnije za radnje kružnog glodanja i uranjanja.

Zamjenski dio:

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice br. **229696 2** (IP20; 9,0 Nm).

Tehnički opis

Ukupna duljina L_{ukupno}	63 mm
Kut uranjanja α_{maks}	0,5 stupanj
Broj oštrica Z	9
Serija	HELI3MILL
Interpolacija $\varnothing D_{maks}$	249 mm
Interpolacija a_p	3,3 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TD..1505..

Ø D ₃	120,6 mm
Interpolacija Ø D _{min}	245 mm
Ø reza D _c	125 mm
Max duljina uranjanja L za α _{maks}	1501,11 mm
Ø prihvatne rupe	40 mm
Oznaka proizvođača	HM390 FTD D125-9-40-15
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Ukopavanje
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelna Tip 2	229696 2
--	----------