

**HELI3MILL kutna glodača glava, s provrtom, Ø DC / broj oštrica Z: 40/4mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	226490 40/4
GTIN	7291075313277
Razred artikla	19D

Opis**Izvedba:**

Pouzdan sustav za glodanje kutova za širok raspon primjena. Izvedbe u dvije veličine sustava s duljinom oštrice od 10 i 15 mm. Optimalno poduprte trigonske izmjenjive rezne pločice jamče prava ramena od 90°. Najprikladnije za radnje kružnog glodanja i uranjanja.

Zamjenski dio:

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice br. **229696 1** (IP20; 9,0 Nm).

Tehnički opis

Kut uranjanja α_{maks}	2 stupanj
Ukupna duljina L_{ukupno}	40 mm
$\varnothing D_3$	35,6 mm
Interpolacija $\varnothing D_{min}$	75 mm
Interpolacija a_p	4 mm
Broj oštrica Z	4
\varnothing prihvatne rupe	16 mm

Max duljina uranjanja L za α_{maks}	375,13 mm
Ø reza D_c	40 mm
Serija	HELI3MILL
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TD..1505..
Interpolacija Ø D_{maks}	79 mm
Oznaka proizvođača	HM390 FTD D040-4-16-15
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Ukopavanje
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelna Tip 1	229696 1
--	----------