



HELI3MILL kutna glodača glava, s provrtom, Ø DC / broj oštrica Z: 50/4mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	226490 50/4
GTIN	7291075313048
Razred artikla	19D

Opis

Izvedba:

Pouzdan sustav za glodanje kutova za širok raspon primjena. Izvedbe u dvije veličine sustava s duljinom oštrice od 10 i 15 mm. Optimalno poduprte trigonske izmjenjive rezne pločice jamče prava ramena od 90°. Najprikladnije za radnje kružnog glodanja i uranjanja.

Zamjenski dio:

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice br. **229696 1** (IP20; 9,0 Nm).

Tehnički opis

Ukupna duljina L_{ukupno}	40 mm
Interpolacija a_p	3,9 mm
Interpolacija $\varnothing D_{min}$	95 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TD..1505..
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	468,99 mm
Broj oštrica Z	4
Interpolacija $\varnothing D_{maks}$	99 mm

Seriya	HELI3MILL
Ø prihvatne rupe	22 mm
Kut uranjanja α_{maks}	1,6 stupanj
Ø D_3	45,6 mm
Ø reza D_c	50 mm
Oznaka proizvođača	HM390 FTD D050-4-22-15
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Ukopavanje
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelna Tip 1

229696 1