



LOGIQ4FEED glodaća glava s velikim posmakom, Cilindrična drška, Ø DC / broj oštrica Z: 16/2



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	221100 16/2
GTIN	7291075392739
Razred artikla	19D

Opis

Izvedba:

Inovativni sustav glodanja s velikim posmakom za učinkovitu grubu obradu – posebno za obradu dubokih šupljina, npr. u izradi alata i kalupa, kao i u zrakoplovnoj industriji. Uvijena izmjenjiva rezna pločica ima dodatnu oštricu koja jamči veću učinkovitost rezanja pri uranjanju pod kutom.

Zamjenski dio:

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice br. **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

Tehnički opis

Kut uranjanja α_{maks}	4,3 stupanj
Serija	LOGIQ4FEED
Ø drške D_s h6	16 mm
Kut rezne oštrice κ	17 stupanj
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	11,97 mm
Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija Ø D_{maks}	31 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	120 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XNMU040310..
Ø reza D_c	16 mm

Interpolacija a_p	0,8 mm
Duljina izboja L_1	30 mm
Interpolacija $\varnothing D_{\min}$	24,6 mm
$\varnothing D_3$	8,6 mm
Broj oštrica Z	2
Oznaka proizvođača	FFX4 ED16-2-030-C16-04
Izvedba drške	Cilindrična drška
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Uranjanje
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Glodače glave za kopirno glodanje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 5-dijelna Tip 2	229695 2
--	----------