

**Glodalice DOVEIQMILL, s provrtom, Ø DC / broj oštrica Z: 80/6mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	222500 80/6
GTIN	7291075311396
Razred artikla	19D

Opis**Izvedba:**

Izuzetno stabilan sustav čeonog glodanja. Izmjenjive rezne pločice fiksirane su u ležištu pločice poput lastinog repa pomoću vijčanog stezanja i dodatne fiksacije. Pozitivan aksijalni položaj ugradnje pločica rezultira vrlo mekim rezom i time jamči najbolju kvalitetu površine. Maksimalna **produktivnost** s izmjenjivim reznim pločicama s 8 oštrica.

Zamjenski dio:

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice br. **229695 4** (IP15; 4,8 Nm).

Tehnički opis

Ø prihvatne rupe	27 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SYHU0704..
Ø reza D _c	80 mm
Serija	DOVEIQMILL
Broj oštrica Z	6
Ukupna duljina L _{ukupno}	50 mm

maksimalni vanjski $\varnothing D_{maks}$	89,4 mm
maksimalna dubina reza $a_{p,maks}$	4,6 mm
Oznaka proizvođača	IQ845 FSY D080-06-27-R07
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice κ	50 stupanj
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Planske glodače glave

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice5-dijelna Tip 4	229695 4
---	----------