



## LOGIQ4FEED glodaća glava s velikim posmakom, Cilindrična drška, Ø DC / broj oštrica Z: 25/4



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	221100 25/4
GTIN	7291075392777
Razred artikla	19D

### Opis

#### Izvedba:

Inovativni sustav glodanja s velikim posmakom za učinkovitu grubu obradu – posebno za obradu dubokih šupljina, npr. u izradi alata i kalupa, kao i u zrakoplovnoj industriji. Uvijena izmjenjiva rezna pločica ima dodatnu oštricu koja jamči veću učinkovitost rezanja pri uranjanju pod kutom.

#### Zamjenski dio:

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice br. **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

### Tehnički opis

Ø drške $D_s$ h6	25 mm
Interpolacija Ø $D_{min}$	42,6 mm
Broj oštrica Z	4
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	150 mm
Interpolacija Ø $D_{maks}$	49 mm
Serija	LOGIQ4FEED
Interpolacija $a_p$	0,8 mm
Ø reza $D_c$	25 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XNMU040310..
Duljina izboja $L_1$	60 mm

Kut rezne oštrice $\kappa$	17 stupanj
$\varnothing D_3$	17,6 mm
Unutarnje hlađenje	da
Kut uranjanja $\alpha_{maks}$	1,8 stupanj
Max duljina uranjanja L za $\alpha_{maks}$	28,64 mm
Oznaka proizvođača	FFX4 ED25-4-060-C25-04
Izvedba drške	Cilindrična drška
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Uranjanje
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Glodače glave za kopirno glodanje

---

## Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 5-dijelna Tip 2	229695 2
--	----------