



LOGIQ4FEED glodaća glava s velikim posmakom, Cilindrična drška, Ø DC / broj oštrica Z: 32/5



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 221100 32/5 |
| GTIN | 7291075392791 |
| Razred artikla | 19D |

Opis

Izvedba:

Inovativni sustav glodanja s velikim posmakom za učinkovitu grubu obradu – posebno za obradu dubokih šupljina, npr. u izradi alata i kalupa, kao i u zrakoplovnoj industriji. Uvijena izmjenjiva rezna pločica ima dodatnu oštricu koja jamči veću učinkovitost rezanja pri uranjanju pod kutom.

Zamjenski dio:

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice br. **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

Tehnički opis

| | |
|--|--------------|
| Interpolacija Ø D _{maks} | 63 mm |
| Ø D ₃ | 24,6 mm |
| Interpolacija Ø D _{min} | 56,6 mm |
| Kut uranjanja α _{maks} | 1,2 stupanj |
| Max duljina uranjanja L za α _{maks} | 42,97 mm |
| Ø drške D _s h6 | 32 mm |
| Duljina izboja L ₁ | 120 mm |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XNMU040310.. |
| Seriya | LOGIQ4FEED |
| Interpolacija a _p | 0,8 mm |

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Broj oštrica Z | 5 |
| Kut rezne oštrice κ | 17 stupanj |
| \varnothing reza D_c | 32 mm |
| Unutarnje hlađenje | da |
| Ukupna duljina L_{ukupno} | 205 mm |
| Oznaka proizvođača | FFX4 ED32-5-120-C32-04 |
| Izvedba drške | Cilindrična drška |
| Primjena glodala | Uranjanje |
| Primjena glodala | Ukopavanje |
| Primjena glodala | Uranjanje |
| Strategija rezanja | HPC |
| Vrsta proizvoda | Glodače glave za kopirno glodanje |

Pribor

| | |
|---|----------|
| Set vijaka za izmjenjive rezne pločice5-dijelna Tip 2 | 229695 2 |
|---|----------|