

**SYHU 0704ADN-P, IC28, Tip: ALU****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	222510 ALU
GTIN	7291075311822
Razred artikla	19A

**Opis****Izvedba:**

Dvostrana izmjenjiva rezna pločica s 8 oštrica. Velika skošena oštrica za visoku kvalitetu površine. Pozitivan kut nagiba za optimalno lomljenje čestica.

**Napomena:**

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Orijentacijske vrijednosti primjene za  $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D / a_{p \text{ maks}} = 4,6 \text{ mm}$ .

**Tehnički opis**

Debljina pločica	4,76 mm
Posmak $f_z$ po zubu	0,25 mm
Kutni radijus	0,8 mm
Serijski naziv	DOVEIQMILL
Geometrija	ADN-P
Oznaka proizvođača	IQ845 SYHU 0704ADN-P IC28

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SYHU 0704ADN-P
Vrsta	IC28
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	500 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	480 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	400 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno		