



## HELI3MILL kutna glodača glava, s provrtom, Ø DC / broj oštrica Z: 63/6mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	226490 63/6
GTIN	7291075313321
Razred artikla	19D

### Opis

#### Izvedba:

Pouzdan sustav za glodanje kutova za širok raspon primjena. Izvedbe u dvije veličine sustava s duljinom oštrice od 10 i 15 mm. Optimalno poduprte trigonske izmjenjive rezne pločice jamče prava ramena od 90°. Najprikladnije za radnje kružnog glodanja i uranjanja.

#### Zamjenski dio:

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice br. **229696 2** (IP20; 9,0 Nm).

### Tehnički opis

Interpolacija Ø D <sub>maks</sub>	125 mm
Max duljina uranjanja L za α <sub>maks</sub>	625,39 mm
Serijski naziv	HELI3MILL
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TD..1505..
Ø prihvatne rupe	22 mm
Interpolacija Ø D <sub>min</sub>	121 mm
Ø reza D <sub>c</sub>	63 mm

Broj oštrica Z	6
Kut uranjanja $\alpha_{maks}$	1,2 stupanj
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	45 mm
$\varnothing D_3$	58,6 mm
Interpolacija $a_p$	3,8 mm
Oznaka proizvođača	HM390 FTD D063-6-22-15
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice $\kappa$	90 stupanj
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Ukopavanje
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

---

**Pribor**

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelna Tip 2	229696 2
---	----------