



LOGIQ4FEED glodaća glava s velikim posmakom, Weldon drška, Ø DC / broj oštrica Z: 16/2



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	221101 16/2
GTIN	7291075392746
Razred artikla	19D

Opis

Izvedba:

Inovativni sustav glodanja s velikim posmakom za učinkovitu grubu obradu – posebno za obradu dubokih šupljina, npr. u izradi alata i kalupa, kao i u zrakoplovnoj industriji. Uvijena izmjenjiva rezna pločica ima dodatnu oštricu koja jamči veću učinkovitost rezanja pri uranjanju pod kutom.

Zamjenski dio:

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice br. **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

Tehnički opis

Interpolacija Ø D _{min}	24,6 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	110 mm
Ø drške D ₅ h6	20 mm
Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice κ	17 stupanj
Ø D ₃	8,6 mm
Interpolacija a _p	0,8 mm
Ø reza D _c	16 mm
Kut uranjanja α _{maks}	4,3 stupanj
Interpolacija Ø D _{maks}	31 mm

Seriya	LOGIQ4FEED
Duljina izboja L ₁	50 mm
Broj oštrica Z	2
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	11,97 mm
Oznaka proizvođača	FFX4 ED16-2-050-W20-04
Izvedba drške	Weldon drška
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Uranjanje
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Glodače glave za kopirno glodanje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice5-dijelna Tip 2	229695 2
---	----------