

**NEODO čeona / kutna glodača glava, Cilindrična drška, Ø DC / broj oštrica Z:
25/3mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	225750 25/3
GTIN	7291075481617
Razred artikla	19D

Opis**Izvedba:**

Visoko učinkovit sustav glodanja za čeono glodanje i glodanje ramena od 90°. Posebno za grubu i predzavršnu obradu čelika i lijevanih materijala. Povoljno i iznimno produktivno zahvaljujući 8 oštrica po izmjenjivoj reznoj pločici. Izuzetno stabilna okolina izmjenjive pločice u ležištu u obliku lastinog repa.

Zamjenski dio:

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice br. **229696 3** (IP9; 2,0 Nm).

Tehnički opis

Duljina izboja L ₁	35 mm
maksimalna dubina reza ap maks	5 mm
Ø reza D _c	25 mm
Broj oštrica Z	3
Serija	NEODO
Ukupna duljina L _{ukupno}	120 mm
Ø drške D _s h6	25 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SZ.U0804..
Oznaka proizvođača	S890 ESZ D25-3-C25-R08

Izvedba drške	Cilindrična drška
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Uranjanje
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelna Tip 3	229696 3
--	----------