

**HELI3MILL kutna glodača glava, s provrtom, Ø DC / broj oštrica Z: 63/6Smm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	226490 63/6S
GTIN	7291075313291
Razred artikla	19D

Opis**Izvedba:**

Pouzdan sustav za glodanje kutova za širok raspon primjena. Izvedbe u dvije veličine sustava s duljinom oštrice od 10 i 15 mm. Optimalno poduprte trigonske izmjenjive rezne pločice jamče prava ramena od 90°. Najprikladnije za radnje kružnog glodanja i uranjanja.

Zamjenski dio:

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice br. **229696 2** (IP20; 9,0 Nm).

Tehnički opis

Interpolacija a_p	3,8 mm
Interpolacija $\varnothing D_{min}$	121 mm
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	625,39 mm
Interpolacija $\varnothing D_{maks}$	125 mm
$\varnothing D_3$	58,6 mm
Broj oštrica Z	6
\varnothing reza D_c	63 mm

Ukupna duljina L_{ukupno}	45 mm
Kut uranjanja α_{maks}	1,2 stupanj
Serija	HELI3MILL
\varnothing prihvatne rupe	27 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TD..1505..
Oznaka proizvođača	HM390 FTD D063-6-27-15
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Ukopavanje
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelna Tip 2	229696 2
---	----------