



LOGIQ4FEED glodaća glava s velikim posmakom, Weldon drška, Ø DC / broj oštrica Z: 20/3



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	221101 20/3
GTIN	7291075392760
Razred artikla	19D

Opis

Izvedba:

Inovativni sustav glodanja s velikim posmakom za učinkovitu grubu obradu – posebno za obradu dubokih šupljina, npr. u izradi alata i kalupa, kao i u zrakoplovnoj industriji. Uvijena izmjenjiva rezna pločica ima dodatnu oštricu koja jamči veću učinkovitost rezanja pri uranjanju pod kutom.

Zamjenski dio:

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice br. **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

Tehnički opis

Max duljina uranjanja L za α_{maks}	19,08 mm
Ø drške D_s h6	20 mm
Kut uranjanja α_{maks}	2,7 stupanj
Ø D_3	12,6 mm
Interpolacija a_p	0,8 mm
Ø reza D_c	25 mm
Unutarnje hlađenje	da
Seriya	LOGIQ4FEED
Duljina izboja L_1	60 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XNMU040310..

Interpolacija $\varnothing D_{maks}$	39 mm
Broj oštrica Z	3
Ukupna duljina L_{ukupno}	120 mm
Kut rezne oštrice κ	17 stupanj
Interpolacija $\varnothing D_{min}$	32,6 mm
Oznaka proizvođača	FFX4 ED20-3-060-W20-04
Izvedba drške	Weldon drška
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Uranjanje
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Glodače glave za kopirno glodanje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 5-dijelna Tip 2	229695 2
--	----------