



LOGIQ4FEED glodaća glava s velikim posmakom, Weldon drška, Ø DC / broj oštrica Z: 25/4



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	221101 25/4
GTIN	7291075392784
Razred artikla	19D

Opis

Izvedba:

Inovativni sustav glodanja s velikim posmakom za učinkovitu grubu obradu – posebno za obradu dubokih šupljina, npr. u izradi alata i kalupa, kao i u zrakoplovnoj industriji. Uvijena izmjenjiva rezna pločica ima dodatnu oštricu koja jamči veću učinkovitost rezanja pri uranjanju pod kutom.

Zamjenski dio:

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice br. **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

Tehnički opis

Ø D ₃	17,6 mm
Interpolacija Ø D _{min}	42,6 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XNMU040310..
Duljina izboja L ₁	80 mm
Kut uranjanja α _{maks}	1,8 stupanj
Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija a _p	0,8 mm
Ø drške D ₅ h6	25 mm
Serija	LOGIQ4FEED
Max duljina uranjanja L za α _{maks}	28,64 mm

Kut rezne oštrice κ	17 stupanj
Ukupna duljina L_{ukupno}	140 mm
\varnothing reza D_c	25 mm
Broj oštrica Z	4
Interpolacija $\varnothing D_{\text{maks}}$	49 mm
Oznaka proizvođača	FFX4 ED25-4-080-W25-04
Izvedba drške	Weldon drška
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Uranjanje
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Glodače glave za kopirno glodanje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 5-dijelna Tip 2	229695 2
--	----------