



NEODO čeona / kutna glodača glava, Weldon drška, Ø DC / broj oštrica Z: 25/3mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	225751 25/3
GTIN	7291075481631
Razred artikla	19D

Opis

Izvedba:

Visoko učinkovit sustav glodanja za čeono glodanje i glodanje ramena od 90°. Posebno za grubu i predzavršnu obradu čelika i lijevanih materijala. Povoljno i iznimno produktivno zahvaljujući 8 oštrica po izmjenjivoj reznoj pločici. Izuzetno stabilna okolina izmjenjive pločice u ležištu u obliku lastinog repa.

Zamjenski dio:

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice br. **229696 3** (IP9; 2,0 Nm).

Tehnički opis

Ø drške D_s h6	25 mm
Ø reza D_c	25 mm
Broj oštrica Z	3
Ukupna duljina L_{ukupno}	95 mm
maksimalna dubina reza $a_{p,max}$	5 mm
Duljina izboja L_1	35 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SZ.U0804..
Serijski broj	NEODO
Oznaka proizvođača	S890 ESZ D25-3-W25-R08

Izvedba drške	Weldon drška
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Uranjanje
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelna Tip 3	229696 3
--	----------