

**NEODO čeona / kutna glodača glava, Weldon drška, Ø DC / broj oštrica Z:  
25/3mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	225751 25/3
GTIN	7291075481631
Razred artikla	19D

**Opis****Izvedba:**

Visoko učinkovit sustav glodanja za čeono glodanje i glodanje ramena od 90°. Posebno za grubu i predzavršnu obradu čelika i lijevanih materijala. Povoljno i iznimno produktivno zahvaljujući 8 oštrica po izmjenjivoj reznoj pločici. Izuzetno stabilna okolina izmjenjive pločice u ležištu u obliku lastinog repa.

**Zamjenski dio:**

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice br. **229696 3** (IP9; 2,0 Nm).

**Tehnički opis**

Ø drške D <sub>s</sub> h6	25 mm
Ø reza D <sub>c</sub>	25 mm
Broj oštrica Z	3
Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub>	95 mm
maksimalna dubina reza ap maks	5 mm
Duljina izboja L <sub>1</sub>	35 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SZ.U0804..
Seriya	NEODO
Oznaka proizvođača	S890 ESZ D25-3-W25-R08

Izvedba drške	Weldon drška
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Uranjanje
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

---

## Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelna Tip 3	229696 3
--	----------