



LOGIQ4FEED glodaća glava s velikim posmakom, s navojem, Ø DC / broj oštrica Z: 20/3



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	221104 20/3
GTIN	7291075393309
Razred artikla	19D

Opis

Izvedba:

Inovativni sustav glodanja s velikim posmakom za učinkovitu grubu obradu – posebno za obradu dubokih šupljina, npr. u izradi alata i kalupa, kao i u zrakoplovnoj industriji. Uvijena izmjenjiva rezna pločica ima dodatnu oštricu koja jamči veću učinkovitost rezanja pri uranjanju pod kutom.

Zamjenski dio:

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice br. **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

Tehnički opis

Ukupna duljina L_{ukupno}	25 mm
Interpolacija $\varnothing D_{\text{maks}}$	39 mm
Prihvatni navoj M	M10
Broj oštrica Z	3
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XNMU040310..
Interpolacija a_p	0,8 mm
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	19,08 mm
Interpolacija $\varnothing D_{\text{min}}$	32,6 mm

Kut uranjanja α_{maks}	2,7 stupanj
\varnothing reza D_c	20 mm
Unutarnje hlađenje	da
$\varnothing D_3$	12,6 mm
Serija	LOGIQ4FEED
Oznaka proizvođača	FFX4 ED20/.78-3-M10-04
Izvedba drške	s navojem
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Uranjanje
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Glodače glave za kopirno glodanje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice5-dijelna Tip 2	229695 2
---	----------