

**NEODO čeona / kutna glodača glava, s provrtom, Ø DC / broj oštrica Z:  
100/14mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 225760 100/14 |
| GTIN           | 7291075440157 |
| Razred artikla | 19D           |

**Opis****Izvedba:**

Visoko učinkovit sustav glodanja za čeono glodanje i glodanje ramena od 90°. Posebno za grubu i predzavršnu obradu čelika i lijevanih materijala. Povoljno i iznimno produktivno zahvaljujući 8 oštrica po izmjenjivoj reznoj pločici. Izuzetno stabilna okolina izmjenjive pločice u ležištu u obliku lastinog repa.

**Zamjenski dio:**

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice br. **229696 3** (IP9; 2,0 Nm).

**Tehnički opis**

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Broj oštrica Z                        | 14         |
| Seriya                                | NEODO      |
| Ø prihvatne rupe                      | 32 mm      |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SZ.U0804.. |
| maksimalna dubina reza $a_{p,max}$    | 5 mm       |
| Ø reza $D_c$                          | 100 mm     |

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$ | 50 mm                   |
| Oznaka proizvođača                 | S890 FSZ D100-14-32-R08 |
| Izvedba drške                      | s provrtom              |
| Kut rezne oštrice $\kappa$         | 90 stupanj              |
| Primjena glodala                   | Uranjanje               |
| Podjela oštrica                    | nejednako               |
| Unutarnje hlađenje                 | da                      |
| Vrsta proizvoda                    | Kutna glodača glava     |

---

## Pribor

|   |          |
|---|----------|
| Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelna Tip 3 | 229696 3 |
|---|----------|