

**NEODO čeona / kutna glodača glava, s provrtom, Ø DC / broj oštrica Z:  
125/18mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	225760 125/18
GTIN	7291075440171
Razred artikla	19D

**Opis****Izvedba:**

Visoko učinkovit sustav glodanja za čeono glodanje i glodanje ramena od 90°. Posebno za grubu i predzavršnu obradu čelika i lijevanih materijala. Povoljno i iznimno produktivno zahvaljujući 8 oštrica po izmjenjivoj reznoj pločici. Izuzetno stabilna okolina izmjenjive pločice u ležištu u obliku lastinog repa.

**Zamjenski dio:**

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice br. **229696 3** (IP9; 2,0 Nm).

**Tehnički opis**

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SZ.U0804..
Ø reza $D_c$	125 mm
maksimalna dubina reza $a_{p\text{ maks}}$	5 mm
Ø prihvatne rupe	40 mm
Broj oštrica Z	18
Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$	50 mm

Seriya	NEODO
Oznaka proizvođača	S890 FSZ D125-18-40-R08
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Uranjanje
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

---

## Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelna Tip 3	229696 3
--	----------