

**NEODO čeona / kutna glodača glava, s provrtom, Ø DC / broj oštrica Z:
32/4mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 225760 32/4 |
| GTIN | 7291075460452 |
| Razred artikla | 19D |

Opis**Izvedba:**

Visoko učinkovit sustav glodanja za čeono glodanje i glodanje ramena od 90°. Posebno za grubu i predzavršnu obradu čelika i lijevanih materijala. Povoljno i iznimno produktivno zahvaljujući 8 oštrica po izmjenjivoj reznoj pločici. Izuzetno stabilna okolina izmjenjive pločice u ležištu u obliku lastinog repa.

Zamjenski dio:

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice br. **229696 3** (IP9; 2,0 Nm).

Tehnički opis

| | |
|--|------------|
| Ø reza D_c | 32 mm |
| Ø prihvatne rupe | 16 mm |
| Broj oštrica Z | 4 |
| maksimalna dubina reza $a_{p\text{ maks}}$ | 5 mm |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SZ.U0804.. |
| Ukupna duljina L_{ukupno} | 32 mm |

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Seriya | NEODO |
| Oznaka proizvođača | S890 FSZ D032-04-16-R08 |
| Izvedba drške | s provrtom |
| Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj |
| Primjena glodala | Uranjanje |
| Podjela oštrica | nejednako |
| Unutarnje hlađenje | da |
| Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |

Pribor

| | |
|--|----------|
| Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelna Tip 3 | 229696 3 |
|--|----------|