

**Glodalice DOVEIQMILL, s provrtom, Ø DC / broj oštrica Z: 100/10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	222500 100/10
GTIN	7291075311426
Razred artikla	19D

**Opis****Izvedba:**

Izuzetno stabilan sustav čeonog glodanja. Izmjenjive rezne pločice fiksirane su u ležištu pločice poput lastinog repa pomoću vijčanog stezanja i dodatne fiksacije. Pozitivan aksijalni položaj ugradnje pločica rezultira vrlo mekim rezom i time jamči najbolju kvalitetu površine. Maksimalna **produktivnost** s izmjenjivim reznim pločicama s 8 oštrica.

**Zamjenski dio:**

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice br. **229695 4** (IP15; 4,8 Nm).

**Tehnički opis**

Serijski naziv	DOVEIQMILL
maksimalni vanjski Ø $D_{maks}$	109,4 mm
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	50 mm
Ø reza $D_c$	100 mm
maksimalna dubina reza $a_{p,maks}$	4,6 mm
Ø prihvatne rupe	32 mm

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SYHU0704..
Broj oštrica Z	10
Oznaka proizvođača	IQ845 FSY D100-10-32-R07
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice κ	50 stupanj
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Planske glodače glave

---

**Pribor**

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice5-dijelna Tip 4	229695 4
---	----------